

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://levenhuk.nt-rt.ru> || vk@nt-rt.ru

Микроскопы Levenhuk серии 70

Серия Levenhuk 70 представлена оригинальной цифровой моделью – микроскопом Levenhuk D70L. Это высококачественный прибор с увеличением от 40 до 1600 крат. Изображение выводится на цветной ЖК-дисплей со слотом для карт памяти. Изображения можно сохранять на карту microSD, а при подключении к компьютеру – на его жесткий диск. Модель имеет широкую сферу применения. Микроскоп можно использовать для обучения, биологических исследований, прикладных работ.



Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный

Тип микроскопа	цифровые, световые/оптические, биологические
Тип насадки	цифровой дисплей/монитор ПК
Материал оптики	оптическое стекло
Насадка	фиксированная (неповоротная)
Увеличение, крат	40–1600
Диаметр окулярной трубки, мм	23,2
Окуляры	WF10x
Объективы	4x, 10x, 40x
Револьверное устройство	на 3 объектива
Предметный столик, мм	90x95, с препаратодержателями
Диапазон перемещения предметного столика, мм	0-15 координатное перемещение
Конденсор	есть
Подсветка	светодиодная
Источник питания	220 В / 50 Гц
Питание от батареек	2 батарейки типа AA (нет в комплекте)
Чехол	есть
Диапазон рабочих температур, °C	-30...+70
Число мегапикселей	2
Возможность записи видео	есть
Формат изображения	*.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif, *.tiff, *.gif, *.psd, *.ico, *.emf и др.
Системные требования	Windows 7/8
Диапазон рабочих температур, °C	-30...+70
Назначение	школьные/учебные
Расположение подсветки	комбинированная
Метод исследования	светлое поле
Набор для опытов в комплекте	есть
Цифровая камера в комплекте	есть
Чехол/кейс/сумка в комплекте	есть